

品番 : EA628CB-1

品名 :  $\phi 4\text{mm} \times 20\text{m}$  グラスファイバー -ロープ (PVCコーティング)



販売価格	6,320円(税抜) / 6,952円(税込)		
カタログ価格	6,320円(税抜) / 6,952円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/13 13:03現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0224ページ 1733ページ		



## 仕様

メーカー	宣真工業	型番	609-4
用途	充電部付近の標示板取付用ロープ 開閉器の操作用のひも 無線・テレビ等のアンテナの支線に	サイズ(呼径×長さ)	$\phi 4\text{mm} \times 20\text{m}$
芯径	$\phi 2.5\text{mm}$	使用荷重	86kg
破断強度	430kg	耐候性	10年以上
耐寒性	-32°C	耐熱性	80°C
材質	グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)		

軽く、伸びない強度と耐腐食性を備えています。

耐酸・耐アルカリ性など耐薬品性に優れています。

高度の絶縁体で電波の干渉がありません。

電線付近の標識の取付に最適

動索不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

