品番: EA628MD-124

# 品名: 12mmx200m テトロンロープ(両側アイ加工)



販売価格	<b>76,500円</b> (税抜)/84,150円(税込)				
カタログ価 格	76,500円(税抜)/84,150円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/20 09:11現在)				
商品入数	1	販売単位	巻		
カタログページ	0234ページ1780ページ				













### 仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	R-1220T8
材質	テトロン	サイズ(呼径×長さ)	φ12mm×200m
破断荷重	22kN (2240kgf)	重量	約22.2kg

## 8本打ち

両端アイ加工

ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない

濡れても強度の低下がない

復元性がよく、ショックにも強い

擦れに非常に強い

耐候性が合成繊維中最も優れている

耐薬品性が優れている

- 一般的な非自転構造のロープ機構でストランド数によって8本撚りがあります。
- 三ツ打ちの弱点であるねじれが発生しにくく、柔軟で扱いやすい。

### <テトロンとは>

ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。

# 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.