

品番：EA628MD-143A

品名：14mmx100m テトロンロープ(両側アイ加工)



販売価格	55,200円(税抜)／ 60,720円(税込)		
カタログ価格	55,200円(税抜)／60,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/04 23:05現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0234ページ1731ページ		



仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	R-1410T8
サイズ(呼径×長さ)	φ 14mm×100m	破断荷重	29.2kN (2980kgf)
重量	約15.2kg	材質	テトロン
※注意事項※	連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。 (破断荷重の1/6～1/10)		
8本打ち			
両端アイ加工			
濡れても強度の低下がない			
ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない			
復元性がよく、ショックにも強い			
擦れに非常に強い			
耐候性が合成繊維中最も優れている			
耐薬品性が優れている			
一般的な非自転構造のロープ機構でストランド数によって8本撚りがあります。 三ツ打ちの弱点であるねじれが発生しにくく、柔軟で扱いやすい。			

<テトロンとは>

ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.