

品番：EA628MH-2

品名：4mmx 30m ナイロンロープ(金剛打/スター用)



販売価格	2,920円(税抜) / 3,212円(税込)		
カタログ価格	2,920円(税抜) / 3,212円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2026/04/02 12:36現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1373ページ1731ページ2505ページ		



仕様

ロープサイズ	φ4mm×30m	引張強度	1.96kN
構造	金剛打ち(12打ち)	材質	ナイロン
柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。			
エンジンスターターロープや滑車用途、シート等の固定に最適です。			
柔軟で扱いやすく、耐摩耗性・耐摩耗性に優れています。			
エンジンスターター用ロープに最適です。			
金剛打ちの為、切り口がほつれません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.