

品番：EA628MK-16

品名：16mmx 50m ナイロクロスロ-フ° (八打・電動ウインチ用)



販売価格	39,600円(税抜) / 43,560円(税込)		
カタログ価格	39,600円(税抜) / 43,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/02 21:17現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0234ページ1731ページ		



仕様

引張強度	約46.9kN(約4780kgf)	材質	ナイロン
構造	8打ち	カラー	薄グレー
仕様	両端アイ加工	サイズ(呼径×長さ)	φ16mm×50m

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロ-フです。

ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。

クロス編みロ-フなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。

(電動)ウインチロ-フや荷役作業ロ-フ、係留ロ-フやアンカーロ-フにも

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.