

品番：**EA628MK-8**

品名：8mmx 50m ナイロクロスロ-フ° (八打・電動ウインチ用)



販売価格	13,200円 (税抜) / 14,520円 (税込)		
カタログ価格	13,200円 (税抜) / 14,520円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/07/05 22:47現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0234ページ1731ページ		



仕様

引張強度	約11.9kN(約1210kgf)	材質	ナイロン
構造	8打ち	カラー	薄グレー
仕様	両端アイ加工	サイズ(呼径×長さ)	φ8mm×50m

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロ-プです。

ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。

クロス編みロ-プなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。

(電動)ウインチロ-プや荷役作業ロ-プ、係留ロ-プやアンカーロ-プにも

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.