

品番：EA628RF-138

品名：38mm ナスカン(プラスチック製・5個)

|                                                                                  |         |                              |      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------|---|
|  | 販売価格    | 425円(税抜)／ 468円(税込)           |      |   |
|                                                                                  | カタログ価格  | 425円(税抜)／468円(税込)            |      |   |
|                                                                                  | 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/14 07:49現在) |      |   |
|                                                                                  | 商品入数    | 5                            | 販売単位 | 袋 |
|                                                                                  | カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                  |           |       |       |
|------------------|-----------|-------|-------|
| 材質               | ポリアセタール樹脂 | サイズ A | 38mm  |
| サイズ B            | 48mm      | サイズ C | 62mm  |
| サイズ D            | 14mm      | 開口幅   | 6.0mm |
| 平均使用荷重           | 71.9kg    | 入数    | 5個    |
| フック部分は前後にのみ揺動します |           |       |       |

代替品

|                                                                                    |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | 品番 EA628RF-38<br>コメント 違い:フック部分が前後可動式 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|