品番: EA628SJ-0.8

品名: 0.81mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)



販売価格	2,900円 (税抜)/3,190円(税込)				
カタログ価格	2,900円(税抜)/3,190円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/22 12:20現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1420ページ				









カタログ訂正

24/10/25 切断荷重:(誤)55kg → (正)58kg (No.55,56 9043)

仕様

線径 0.81mm 切断荷重 58kg 長さ 30m ワイヤー構成 7×7 材質 SUS304 重量 79g 用途 ・作業工具の落下防止・装飾用・競励去用・競技用・一次フテナの張り・船舶・ホエ、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用				
大打	線径	0.81mm	切断荷重	58kg
用途 ・・作業工具の落下防止 ・・装飾用 ・・額縁などの吊り用 ・・園芸用 ・・アンテナの張り ・・船舶 ・・木工、工作用 ・・電設 ・・室内配線 ・・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り	長さ	30m	ワイヤー構成	7×7
 ・装飾用 ・額縁などの吊り用 ・園芸用 ・アンテナの張り ・船舶 ・木工、工作用 ・電設 ・室内配線 ・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り 	材質	SUS304	重量	79g
	用途	 ・装飾用 ・額縁などの吊り用 ・園芸用 ・アンテナの張り ・船舶 ・木工、工作用 ・電設 ・室内配線 ・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り 		

使用荷重は切断荷重の1/6です。

株式会社エスコ