


品番 : EA628SM-21

品名 : 2/ 4mmx 10m/6x 7 ワイヤ-ロ-フ° (スチ-ル製・PVCコート)



販売価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
カタログ価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/17 04:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1368ページ		



#### 仕様

線径	2mm	外径	4mm
切断荷重	190kg	長さ	10m
ワイヤー構成	6×7	材質	スチ-ル(PVCコート)
用途	<ul style="list-style-type: none"><li>・カンバン</li><li>・装飾用</li><li>・作業工具の落下防止</li><li>・額縁などの吊り用</li><li>・園芸用</li><li>・アンテナの張り</li><li>・船舶</li><li>・木工、工作用</li><li>・電設</li><li>・室内配線</li><li>・ビニ-ルハウスの野菜、果物の枝張り用</li></ul>	重量	250g

使用荷重は切断荷重の1/6です。

スチ-ルロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

