


品番 : EA628SM-61

品名 : 6/ 8mmx 10m/6x19 ワイヤロープ (スチール製・PVCコート)



販売価格	2,780円(税抜) / 3,058円(税込)		
カタログ価格	2,780円(税抜) / 3,058円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 13:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1368ページ		



仕様

線径	6mm	外径	8mm
切断荷重	1650kg	長さ	10m
ワイヤー構成	6×19	材質	スチール(PVCコート)
用途	<ul style="list-style-type: none">・カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用	重量	1500g

使用荷重は切断荷重の1/6です。

スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

