品番: EA628SM-82

品名:9/11mmx 20m/6x24 ワイヤ-ロープ(スチール製・PVCコート)



販売価格	<b>10,200円</b> (税抜)/11,220円(税込)				
カタログ価 格	10,200円(税抜)/11,220円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/20 12:46現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1419ページ				





カタログ訂正

24/10/25 切断荷重:(誤)37800kg → (正)3780kg (No.55,56 9043)

## 仕様

線径×外径	9×11mm	切断荷重	3780kg
全長	20m	ワイヤー構成	6×24
材質	スチール(PVCコート)	用途	<ul> <li>・カンバン</li> <li>・装飾用</li> <li>・作業工具の落下防止</li> <li>・額縁などの吊り用</li> <li>・園芸用</li> <li>・アンテナの張り</li> <li>・船舶</li> <li>・木工、工作用</li> <li>・電設</li> <li>・室内配線</li> <li>・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用</li> </ul>
重量	6kg		

スリーブを使うときは、メーカー(専用機械)での加工が必要です。

使用荷重は切断荷重の1/6です。

スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.