

品番 : EA628SM-82

品名 : 9/11mmx 20m/6x24 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)



販売価格	9,620円(税抜) / 10,582円(税込)		
カタログ価格	9,620円(税抜) / 10,582円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/29 01:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1368ページ		



カタログ訂正

24/10/25 切断荷重:(誤)37800kg → (正)3780kg (No.55,56 9043)

仕様

線径×外径	9×11mm	切断荷重	3780kg
全長	20m	ワイヤー構成	6×24
材質	スチール(PVCコート)	用途	<ul style="list-style-type: none">・カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
重量	6kg		

スリーブを使うときは、メーカー(専用機械)での加工が必要です。

使用荷重は切断荷重の1/6です。

スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.