

品番：EA628SN-82

品名：8/10mmx20m/7x19 ワイヤ-ロープ° (ステンレス製・PVCコート)



販売価格	17,100円(税抜)／18,810円(税込)		
カタログ価格	17,100円(税抜)／18,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/27 15:39現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1368ページ		



品名	規格	単位	在庫
8/10mmx20m/7x19 ワイヤ-ロープ°	ステンレス製・PVCコート	巻	0

品名	規格	単位	在庫
8/10mmx20m/7x19 ワイヤ-ロープ°	ステンレス製・PVCコート	巻	0



仕様

線径	8mm	外径	10mm
切断荷重	4210kg	長さ	20m
ワイヤー構成	7×19	材質	SUS304
重量	5000g		
使用荷重は切断荷重の1/6です。			
ステンレスロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.