

品番 : EA628SN-83

品名 : 8/10mmx30m/7x19 ワイヤロープ (ステンレス製・PVCコート)



販売価格	25,200円(税抜) / 27,720円(税込)		
カタログ価格	25,200円(税抜) / 27,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/27 15:39現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1368ページ		



仕様

線径	8mm	外径	10mm
切断荷重	4210kg	長さ	30m
ワイヤー構成	7×19	材質	SUS304
重量	7500g		

使用荷重は切断荷重の1/6です。

ステンレスロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.