

品番 : EA628SR-120

品名 : 2.0mm x100m/7x 7 ワイヤロープ(ステン製)



販売価格	7,800円(税抜) / 8,580円(税込)		
カタログ価格	7,800円(税抜) / 8,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 36 (2026/03/24 01:34現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1369ページ		



#### 仕様

材質	SUS304	長さ	100m巻
ロープ径	2mm	切断荷重	284kg
ワイヤー構成	7×7 (JIS G3540)	耐熱温度	400℃
重量	1.7kg		

使用荷重は切断荷重の1/6です。

ドラムの色は異なる場合があります。

Z燃り

耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野で使用されています。

※ステンレス製品はさびにくい性質ですが絶対にさびない材質ではありません。

※屈曲に弱いため吊具、動索には不適當です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.