


品番：EA628SW

品名：185mm/0.27-1.5mm ロープスリーブ圧着工具



販売価格	7,270円(税抜)／7,997円(税込)		
カタログ価格	7,270円(税抜)／7,997円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/09/28 11:23現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	1418ページ2399ページ		



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	BWC-180
用途	ワイヤーロープの切断と圧着	切断能力	ワイヤーロープ: ϕ 3mm
圧着可能ワイヤー径	ϕ 0.27~1.5mm	全長	185mm
頭部幅	36mm	厚み	頭部: 11.4mm 先端: 5mm
グリップ幅	48mm	重量	290g
材質	クロムバナジウム鋼(Cr-V)		

ワイヤーロープの切断と圧着ができます。
切断機能は2カ所あり、切れ味も耐久性も倍長持ちします。
保管時刃部の欠けを防止するハンドルロック機能付き
コンパクトなボディですが、機能・能力は大きいです。
握りやすい硬質グリップ付き

<注意> ・硬鋼線、ピアノ線は切断しないでください。 ・ハンドル部には、80kg以上の過大な握力を加えないでください。 ・クランプしたワイヤは、クランプ部が抜けたり、ワイヤが切れたりしないか必ず確認してください。 ・切断能力は ϕ 3mmですが、圧着可能ワイヤー径は ϕ 1.5mmとなります。 ・切断能力を確認の上、使用範囲内でご使用下さい。

- ・切断時は、必ず保護メガネを着用して下さい。
- ・グリップは絶縁ではありません。感電には十分ご注意下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.