

品番：EA628WX-31

品名：55x 2mm/100g モビロンバンド®(洗浄タイプ / 白)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 990円(税抜) / 1,089円(税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 990円(税抜) / 1,089円(税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 32 (2026/03/29 03:06現在) |      |   |
| 商品入数    | 1135                          | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1813ページ                       |      |   |



### 仕様

|     |  |     |  |
|-----|--|-----|--|
| 折径  | 55mm   | 切幅  | 2mm  |
| 厚み  | 0.3mm  | 入数  | 約1135本   |
| 内容量 | 100g   | カラー | 白  |
| 材質  | 熱可塑性ポリウレタン   | 仕様  | 洗浄タイプ  |
| 用途  | 中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。 | 安全性 | 食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません。 |

伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。

天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。

透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。

加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。

比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.