

品番 : EA628XD-7A

品名 :  $\phi 7.0\text{mm} \times 40\text{m}$  ビニロンロープ(金剛打ち)



販売価格	7,430円(税抜) / 8,173円(税込)		
カタログ価格	7,430円(税抜) / 8,173円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 21:19現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1424ページ 1780ページ		



## 仕様

サイズ	$\phi 7\text{mm} \times 40\text{m}$	引張強度	2.55kN
構造	金剛打ち	材質	クレモナS(ビニロン+ポリエチレン)

## 代替品

	品番 EA628XD-8A コメント 太さと長さ違い/ $\phi 8 \times 30\text{m}$
	品番 EA628XD-6A コメント 太さと長さ違い/ $\phi 6 \times 50\text{m}$
	品番 EA628XD-9A コメント 太さと長さ違い/ $\phi 9 \times 25\text{m}$

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.