


品番：EA628ZT-5

品名：φ80x1800mm 万能杭(穴あり)



販売価格	5,540円(税抜) / 6,094円(税込)		
カタログ価格	5,540円(税抜) / 6,094円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/26 14:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2527ページ		



#### 仕様

メーカー	大研化成工業	型番	B-8018-A
用途	ロープ柵やチェーン柵、ネットの支柱や看板の固定などに	サイズ	φ80×1800mm
穴数	3	穴径	φ13mm
材質	リサイクルプラスチック	重量	7.7kg

シンプルな黒の丸杭で、園芸、土木、農業などに使用可能

独自の複合樹脂製で腐食・劣化に強く、屋外でも非常に長期間耐用します。

顔料を配合のため、紫外線による劣化を防ぎます。

環境に優しい100%リサイクルプラスチック採用

樹脂が芯まで詰まっているので、穴あけ、ピズうち、切断が可能です。

- ・ピスは木ねじ(コーススレッドも可)をご使用ください
  - ・切断は木材用鋸、または木材用チップソーをご使用ください
  - ・下穴をあける際には鉄工用ドリルが適しています
- ※杭の内部は発泡しているため切断面は荒れたようになりますのでご注意ください

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

