

品番 : EA631EB-24

品名 : 209x 95x342mm 吊車(150mm以下用)



販売価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
カタログ価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/05/05 13:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0233ページ		



#### 仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-OW3
ローラー径(mm)	95	適応ケーブル径(mm)	150
重量(kg)	2.3	安全最大荷重	1960N(100kgf)
適応メッセンジャーワイヤー径	φ5.4~12mm	サイズ(W×D×H)mm	209×95×342
ワイヤーサイズ	断面積: 18~90mm <sup>2</sup>	ローラー材質	ナイロン
ワンタッチ開閉式			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.