品番: EA631EB-7

品名: 291x104x398mm 3面吊車



| 販売価格 | 90,600円(税抜)/99,660円(税込) | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 90,600円(税抜)/99,660円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/22 23:23現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログ ページ | 0233ページ | | | | |









仕様

| メーカー | 育良精機 | 型番 | IS-3W85 | | | |
|--------------------|--------|--------------|-------------|--|--|--|
| ローラー径(mm) | 104 | 適応ケーブル径(mm) | 85 | | | |
| 重量(kg) | 4.2 | 安全最大荷重 | 3kN | | | |
| 適応メッセンジャーワイ ヤー径 | 約φ19mm | サイズ(W×D×H)mm | 291×104×398 | | | |
| 開放位置寸法 | 88mm | | | | | |
| ベアリング入りローラー | | | | | | |
| ワンタッチ開閉式 | | | | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.