

品番：EA632HD-1

品名：270x1020x115mm ドラム回転台



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 80,000円(税抜) / 88,000円(税込) | | |
| カタログ価格 | 80,000円(税抜) / 88,000円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/01 12:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0231ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------|----------|-------------|-------------------|
| メーカー | 育良精機 | 型番 | ISK-DR110 |
| 耐荷重(kg) | 3000 | 適応ドラム溝幅(mm) | 113 |
| 最大安全荷重 | 14.7kN | サイズ | 270×1020×115(H)mm |
| ドラムつば径 | ~φ2400mm | 重量 | 21kg |
| 2台組み合わせてドラムの移動、回転、方向転換に | | | |
| 片側(1台)だけで使用すれば方向転換に最適 | | | |
| 両側(2台)同時で使用すれば方向転換と移動に最適 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.