


品番：EA637ED-1

品名：49 -82mm スクリュージャッキ



販売価格	21,800円(税抜)／23,980円(税込)		
カタログ価格	21,800円(税抜)／23,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/27 20:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0661ページ		



仕様

メーカー	カネテック	型番	KRS-045
最高高(mm)	82	最低高(mm)	49
耐荷重(kN)	9.81	サイズ(mm)	本体: φ45 受面: φ50
材質	鉄	重量	480g
加工、測定などにおけるワーク中空部の支えに好適です。			
可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。			
支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。			
ツマミを締めるだけで、可動・支えボルトが同時にロックできるため、作業効率がアップします。			
※振動等によりツマミが緩む場合は、付属のグラブスクリューをご使用ください。			