

品番 : EA637FG-125

品名 : M20/呼20/125mm Tスロットボルト



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,630円(税抜) / 3,993円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,630円(税抜) / 3,993円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 11 (2026/05/01 09:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0659ページ | | |



転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です

仕様

| | | | |
|------|------|------|----------|
| 材質 | 焼入鋼 | 適合T溝 | 20 |
| 適合ねじ | M20 | Aサイズ | 125mm |
| Bサイズ | 85mm | Cサイズ | 32mm |
| Dサイズ | 12mm | 硬度 | HRC23~34 |

Tスロット溝に差し込んで御利用下さい。

転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.