品番: EA637FG-315

品名: M20/呼20/315mm Tスロットボルト



| 販売価格 | 5,950円 (税抜)/ 6,545円(税込) | | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格 | 5,950円(税抜)/6,545円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2025/11/20 12:21現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 0669ページ | | | | |



8 B

転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です

仕様

| 材質 | 焼入鋼 | 適合T溝 | 20 |
|------|-------|------|----------|
| 適合ねじ | M20 | Aサイズ | 315mm |
| Bサイズ | 190mm | Cサイズ | 32mm |
| Dサイズ | 12mm | 硬度 | HRC23~34 |

Tスロット溝に差し込んで御利用下さい。

転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.