

品番 : EA637FH-125

品名 : M20/呼22/125mm Tスロットボルト



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,890円(税抜) / 4,279円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,890円(税抜) / 4,279円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/06/22 23:11現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0659ページ                      |      |   |



転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です

#### 仕様

|      |      |      |          |
|------|------|------|----------|
| 材質   | 焼入鋼  | 適合T溝 | 22       |
| 適合ねじ | M20  | Aサイズ | 125mm    |
| Bサイズ | 85mm | Cサイズ | 35mm     |
| Dサイズ | 14mm | 硬度   | HRC23~34 |

Tスロット溝に差し込んで御利用下さい。

転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.