

品番：EA637FH-315

品名：M20/呼22/315mm Tスロットボルト



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,320円(税抜) / 6,952円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,320円(税抜) / 6,952円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 19 (2026/05/01 09:57現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0659ページ | | |



転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です

仕様

| | | | |
|------|-------|------|----------|
| 材質 | 焼入鋼 | 適合T溝 | 22 |
| 適合ねじ | M20 | Aサイズ | 315mm |
| Bサイズ | 190mm | Cサイズ | 35mm |
| Dサイズ | 14mm | 硬度 | HRC23~34 |

Tスロット溝に差し込んで御利用下さい。

転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.