




品番 : EA637FP-10

品名 : M8/呼10 Tスロットナット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 560円(税抜) / 616円(税込) | | |
| カタログ価格 | 560円(税抜) / 616円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/22 22:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0659ページ | | |



強度区分10

仕様

| | | | |
|------|-----------|------|------|
| 材質 | 焼入鋼 (C45) | 適合T溝 | 10 |
| 適合ねじ | M8 | Aサイズ | 12mm |
| Cサイズ | 15mm | Dサイズ | 6mm |
| 硬度 | HRC22~30 | | |

スタッドボルトのベースとして一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。

底面貫通タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.