品番: EA637FP-101

品名: M10/呼12 Tスロットナット(スプリング付)



販売価格	950円(税抜) / 1,045円(税込)				
カタログ価格	950円(税抜)/1,045円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/20 12:15現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0669ページ				



スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です

仕様

材質	本体:焼入鋼 バネ:ステンレス	硬度	HRC22~30		
T溝用					
適合ねじ	M10	A	11.7mm		
Е	18mm	F	12.5mm		
К	7mm	適合T溝	12		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.