


品番 : EA637FP-102

品名 : M10/呼14 Tスロットナット(スプリング付)



販売価格	985円(税抜) / 1,084円(税込)		
カタログ価格	985円(税抜) / 1,084円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/01 09:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0659ページ		



スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です

#### 仕様

材質	本体:焼入鋼 バネ:ステンレス	硬度	HRC22~30
T溝用			
適合ねじ	M10	A	13.7mm
E	22mm	F	13.5mm
K	8mm	適合T溝	14

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.