品番: EA637FP-104

品名: M10/呼18 Tスロットナット(スプリング付)



販売価格	<b>1,210円</b> (税抜)/ 1,331円(税込)				
カタログ価 格	1,210円(税抜)/1,331円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/20 12:26現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0669ページ				



スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です

## 仕様

材質	本体:焼入鋼 バネ:ステンレス	硬度	HRC22~30		
T溝用					
適合ねじ	M10	A	17.7mm		
E	28mm	F	17.5mm		
К	10mm	適合T溝	18		

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.