



品番 : EA637FP-18

品名 : M16/呼18 Tスロットナット



販売価格	900円(税抜)／990円(税込)		
カタログ価格	900円(税抜)／990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 49 (2025/12/15 05:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0669ページ		



強度区分10

### 仕様

材質	焼入鋼 (C45)	適合T溝	18
適合ねじ	M16	Aサイズ	20mm
Cサイズ	28mm	Dサイズ	10mm
硬度	HRC22~30		

スタッドボルトのベースとして一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。

底面貫通タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.