

品番 : EA637FP-83

品名 : M 8/呼16 Tスロットナット(スプリング付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,210円(税抜) / 1,331円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,210円(税抜) / 1,331円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/22 22:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0659ページ | | |



スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です

仕様

| | | | |
|------|--------------------|------|----------|
| 材質 | 本体:焼入鋼 バネ:ステンレス | 硬度 | HRC22~30 |
| T溝用 | | | |
| 適合ねじ | M8 | A | 15.7mm |
| E | 25mm | F | 15.5mm |
| K | 9mm | 適合T溝 | 16 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.