



品番 : EA637FR-14

品名 : M12/呼14 ロングTスロットナット



販売価格	1,400円(税抜) / 1,540円(税込)		
カタログ価格	1,400円(税抜) / 1,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/06/22 22:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0659ページ		



強度区分10

仕様

材質	焼入鋼 (C45)	適合T溝	14
適合ねじ	M12	Aサイズ	16mm
Cサイズ	22mm	Dサイズ	8mm
Eサイズ	44mm	硬度	HRC22~30

スタッドボルトのベースとして一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.