

品番：**EA637GB-50**

品名：M12x 50mm スタッドボルト



|         |                                      |      |   |
|---------|--------------------------------------|------|---|
| 販売価格    | <b>505円</b> (税抜) / 556円 (税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 505円 (税抜) / 556円 (税込)                |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: <b>15</b> (2026/05/01 09:58現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                                    | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0660ページ                              |      |   |



転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です

#### 仕様

|       |          |       |      |
|-------|----------|-------|------|
| 材質    | 焼入鋼      | 適合ねじ  | M12  |
| ねじピッチ | 並目       | Aサイズ  | 50mm |
| B1サイズ | 15mm     | B2サイズ | 25mm |
| 硬度    | HRC32~39 |       |      |

転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.