


品番：EA637GK-40

品名：M 8x 40mm スタッドボルト



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 400円(税抜) / 440円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 400円(税抜) / 440円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 56 (2026/05/01 09:57現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0660ページ                       |      |   |



転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です

#### 仕様

|     |                        |      |     |
|-----|------------------------|------|-----|
| サイズ | A:40mm、B1:11mm、B2:20mm | 適合ねじ | M8  |
| 硬度  | HRC32~39               | 材質   | 焼入鋼 |
| 入数  | 1個                     | 重量   | 10g |

転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.