

品番：EA637GS-30

品名：M30 皿ワッシャー



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,110円(税抜) / 2,321円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,110円(税抜) / 2,321円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 53 (2026/02/26 14:42現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0660ページ | | |



球面ワッシャーと重ねての使用で、より安定した締付に

仕様

| | | | |
|--------|------|------|-----------|
| 材質 | 焼入鋼 | 適合ねじ | M30 |
| D1サイズ | 35mm | Dサイズ | 56mm |
| Hサイズ | 12mm | 耐荷重 | 269kN(最大) |
| 傾き許容角度 | ±3° | | |

より安定した締付けに。

EA637GRシリーズと重ねてご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.