


品番：EA638AG-61

品名：85mm スイベルスナップ(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,450円(税抜) / 1,595円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,450円(税抜) / 1,595円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/05/01 09:57現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1376ページ                      |      |   |



カタログ訂正 26/02/13 ●リング幅(誤)19mm (正)15mm (No.57 9050)

#### 仕様

|      |        |      |      |
|------|--------|------|------|
| 全長   | 85mm   | 開口幅  | 7mm  |
| リング幅 | 19mm   | 使用荷重 | 20kg |
| 材質   | SUS304 | 重量   | 47g  |

チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また末端の金具のジョイントに

スイベルタイプで回転するので、チェーンなどのねじれを取り除き絡みません。

ワンタッチで着脱可能

ステンレス製でサビに強い全天候型

RoHS2対応品

#### 代替品

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | 品番 EA638AG-72<br>コメント |
|--|-----------------------|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.