


品番：EA638AG-71

品名：37mm スイベルスナップ(ステンス製)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 955円(税抜) / 1,051円(税込) | | |
| カタログ価格 | 955円(税抜) / 1,051円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 15 (2026/07/04 13:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1376ページ | | |



カタログ訂正 26/02/13 ●リング幅 (誤)8mm (正)7mm (No.57 9050)

仕様

| | | | |
|---------------------------------------|--------|------|-----|
| 全長 | 37mm | 開口幅 | 4mm |
| リング幅 | 8mm | 使用荷重 | 5kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 9g |
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また末端の金具のジョイントに | | | |
| スイベルタイプで回転するので、チェーンなどのねじれを取り除き絡みません。 | | | |
| 手軽に開閉作業ができるスプリングフック | | | |
| RoHS2対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.