


品番：EA638BE-106

品名：34x40mm オープンアイプレート(ステンス製)



販売価格	905円(税抜) / 996円(税込)		
カタログ価格	905円(税抜) / 996円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/07/04 17:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1361ページ		



仕様

線径	6mm	プレートサイズ	34×40mm
穴径	5.2mm	穴間ピッチ	20×25mm
全高	25.5mm	使用荷重	15kg
材質	SUS304	重量	30g

取付ねじ無し

4箇所を止めるアイプレート

支柱や壁面等に取り付けてご使用ください。

別売のバックプレート(EA638DE-106)を付けることで、荷重の分散効果があります。

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.