


品番：EA638BJ-12

品名：M12x140mm Uボルト(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,890円(税抜)／5,379円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 4,890円(税抜)／5,379円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/03/31 04:32現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1362ページ                      |      |   |



仕様

|                            |                |        |               |
|----------------------------|----------------|--------|---------------|
| 用途                         | 壁面・床面・地面への固定金具 | 線径     | 12mm          |
| 長さ                         | 140mm          | 内幅     | 48mm          |
| ねじサイズ                      | M12×65mm       | ねじ間ピッチ | 60mm          |
| 使用荷重                       | 220kg          | 材質     | ステンレス(SUS304) |
| 重量                         | 332g           |        |               |
| チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として      |                |        |               |
| 楕円プレート1枚・丸ワッシャー2枚・六角ナット2個付 |                |        |               |
| RoHS2対応品                   |                |        |               |