

品番：EA638BN-5

品名：M5 アイナット(ステンレス製)



販売価格	880円(税抜) / 968円(税込)		
カタログ価格	880円(税抜) / 968円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/06/25 17:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1760ページ		



カタログ訂正 26/02/10 ●材質(誤)鍛造ステンレス(正)鋳造ステンレス(No.57 9050)

#### 仕様

ねじ径	M5	ネジピッチ	0.8mm
線径	5mm	内径	13mm
全長	26mm	使用荷重	30kg
材質	鋳造ステンレス(SUS304)	重量	11g

機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に

並目ねじ

ナットの頭部がリング状になっており、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。

RoHS2対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.