

品番：EA638BU-22

品名：M8 フックアイナット[ステンス製]



販売価格	2,850円(税抜)／3,135円(税込)		
カタログ価格	2,850円(税抜)／3,135円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/31 21:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1409ページ		



品番	EA638BU-22
品名	M8 フックアイナット[ステンス製]
材質	SUS304
寸法	D:8mm, B:18mm, S:10mm
ねじ径	M8
使用荷重	30kg
内径	33mm

品番	EA638BU-22
品名	M8 フックアイナット[ステンス製]
材質	SUS304
寸法	D:8mm, B:18mm, S:10mm
ねじ径	M8
使用荷重	30kg
内径	33mm



仕様

使用荷重	30kg	内径	33mm
サイズ	D:8mm、B:18mm、S:10mm	ねじ径	M8
材質	SUS304		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.