


品番 : EA638CN-56

品名 : 9.5ton 小型軽量シャックル



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 14,000円(税抜) / 15,400円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 14,000円(税抜) / 15,400円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/03/01 15:04現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1758ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |                       |        |        |
|--------|-----------------------|--------|--------|
| 商品名    | タイガーシャックル             | 使用荷重   | 9.5t   |
| サイズ:D1 | 67mm                  | サイズ:D2 | 28mm   |
| サイズ:B  | 74mm                  | サイズ:L  | 108mm  |
| 材質     | 本体:S45C<br>ピン:SCM435級 | 重量     | 3.09kg |

軽量・小型で場所取らず、利用箇所拡大&作業スピードアップ

ユニクロめっきの上にエポキシ系静電粉体塗装が施されており、防錆・防傷・耐候性に優れています

#### 代替品

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | 品番 EA638NN-6<br>コメント 9.5tonn |
|--|------------------------------|

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.