


品番：EA638EG-48

品名：85x19mm Cカン(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 550円(税抜) / 605円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 550円(税抜) / 605円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/02 20:15現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1356ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                     |               |      |         |
|---------------------|---------------|------|---------|
| 線径                  | 6mm           | 内寸   | 85×19mm |
| 口幅                  | 21mm          | 使用荷重 | 15kg    |
| 材質                  | ステンレス(SUS304) | 仕上げ  | 研磨仕上げ   |
| 重量                  | 41g           |      |         |
| 荷役ロープなどの端末金具として     |               |      |         |
| 錆びにくく、耐久性に優れたステンレス製 |               |      |         |
| RoHS2対応品            |               |      |         |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.