


品番 : EA638FA-60

品名 : 5.75ton/M24 ボウシャックル(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,340円(税抜) / 10,274円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 9,340円(税抜) / 10,274円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2026/02/13 09:09現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1758ページ                      |      |   |



## 仕様

|        |               |        |        |
|--------|---------------|--------|--------|
| 材質     | ステンレス(SUS316) | サイズB   | 50mm   |
| サイズD_1 | 25mm          | サイズD_2 | 24mm   |
| サイズL   | 100mm         | ねじ径    | M24    |
| 使用荷重   | 5.75t         | 重量     | 1.92kg |

## 代替品



品番 EA638NN-4  
コメント 強力ボウシャックル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.