




品番：EA638FB-41

品名：1000kg シャックル(ステンレス製)



販売価格	5,320円(税抜) / 5,852円(税込)		
カタログ価格	5,320円(税抜) / 5,852円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/25 17:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1758ページ		



仕様

線径	19mm	口長さ	76mm
口幅	38mm	ねじ径	W3/4"
六角レンチサイズ	2.5mm	使用荷重	1t
材質	ステンレス(SUS304)	重量	725g

チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また末端の金具のジョイントに

ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンがゆるみにくなっています。

沈みタイプのシャックルなので、ロープ等が引っかかりません。金具の盗難防止にも。

RoHS2対応品

※六角レンチは付属していません。

代替品

	品番	EA638F-13
	コメント	サイズ、1133kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

