


品番：EA638FZ-10

品名：10mm ワイヤークリップ(ステンス製)



販売価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
カタログ価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
在庫数	最新在庫: 490 (2026/06/04 06:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1366ページ		



精密鑄造。船舶及び産業用に最適です

仕様

適合ワイヤー径	10mm	全長	50mm
幅	30mm	使用ナット六角対辺	16.86mm
クリップ最低個数	2個	ロープ折り返し長さ	165mm
必要トルク	20kg	材質	SUS304
重量	154.2g		

SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。

※剥き出しのケーブルのみに取り付け、ナットを定期的に締めなおすか、トルクをかけ直す必要があります。PVCコーティングされたケーブルには使用しないで下さい。

代替品

	品番 EA638RZ-10 コメント
--	-----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

