


品番：EA638FZ-3

品名：3mm ワイヤークリップ(ステンス製)



| | | | |
|---------|----------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 190円(税抜) / 209円(税込) | | |
| カタログ価格 | 190円(税抜) / 209円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3,908 (2026/06/04 06:15現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1366ページ | | |



精密鑄造。船舶及び産業用に最適です

仕様

| | | | |
|----------|------|-----------|--------|
| 適合ワイヤー径 | 3mm | 全長 | 20mm |
| 幅 | 10mm | 使用ナット六角対辺 | 5.38mm |
| クリップ最低個数 | 2個 | ロープ折り返し長さ | 83mm |
| 必要トルク | 2kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 9g | | |

SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。

※剥き出しのケーブルのみに取り付け、ナットを定期的に締めなおすか、トルクをかけ直す必要があります。PVCコーティングされたケーブルには使用しないで下さい。

代替品

| | |
|---|----------------------|
|  | 品番 EA638RZ-3 コメント |
|---|----------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

