


品番：EA638FZ-4

品名：4mm ワイヤークリップ(ステンス製)



販売価格	205円(税抜) / 226円(税込)		
カタログ価格	205円(税抜) / 226円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2,565 (2026/03/01 15:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1366ページ		



精密鑄造。船舶及び産業用に最適です

仕様

適合ワイヤー径	4mm	全長(mm)	24
幅(mm)	12.5	材質	SUS304
サイズ	A:3.9、B:3.8、D:17.5、E:18.8 X:20.8、Y:24.1、Z:14.2	使用ナット六角対辺	6.83mm
重量	13.6g	クリップ最低個数	2個
ロープ折り返し長さ	95mm	必要トルク	2.5kg

SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。

※剥き出しのケーブルのみに取り付け、ナットを定期的に締めなおすか、トルクをかけ直す必要があります。PVCコーティングされたケーブルには使用しないで下さい。

代替品

	品番 EA638RZ-4 コメント
--	----------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.